



GSK

Great Speed Slim Collet Chuck_고속 슬림 콜릿척



- G2.5
G-value
- 25,000
Max RPM
- Ø25
Max Dia
- C
Coolant System
- HC
HC Collet
- Milling
- Drilling




특징


- 슬리브 베어링 너트로 체결 반복 공차 향상
- 8도 콜릿 적용과 더 넓어진 체결 면적
- 고속형 너트를 통해 체결 홈으로 인한 발란싱 불균형 최소화
- 공구체결범위 : Ø2~Ø25mm

호칭/번호	BT40	GSK	10	90
	Spindle	Great Speed Slim Collet Chuck	Tool Dia.	Length

독창적인 설계




너트 체결부 나사 연마 비교



특별한 디자인

고속 콜릿척에 최적화된 제품으로 테스트바 영역을 제품에 지정하여 손쉬운 런아웃 측정이 가능하도록 독특한 디자인으로 설계 디자인됨



C 내부 콜릿 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

스패너(별매)



형번	GSK
GSK6 SPANNER	GSK6
GSK10 SPANNER	GSK10
GSK13 SPANNER	GSK13
GSK16 SPANNER	GSK16
GSK20 SPANNER	GSK20
GSK25 SPANNER	GSK25

1:1 문의하기




BT-GSK

Great Speed Slim Type Collet Chuck_고속 슬림 콜릿척



- MAS
403-BT
Shank
- G2.5
G-value
- 25,000
Max RPM
- Ø25
Max Dia
- C
Coolant System
- HC
HC Collet
- Milling
- Drilling



- 표시 : 재고관리품
- H : 공구 삽입 깊이

C 내부 콜릿 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

※ 콜릿 시스템 사용 시 콜릿 콜릿 사용

- 제품 특징은 **116P**를 참고하세요.
- 관련 부품은 **121P**를 참고하세요.
- 적용 가능 콜릿은 **122P**를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	L2	H	Collet	G	RPM	kg	포장 무게 (kg)	Stock	
BT30	BT30-GSK6-60	3.0~6.0	60	20	20	33	33	31	HC6	M8	25,000	0.4	0.4	●	
	BT30-GSK6-90	3.0~6.0	90	20	32	56	65	31	HC6	M8	25,000	0.5	0.6	●	
	BT30-GSK10-60	2.0~10.0	60	27	27	35	35	38	HC10	M12	25,000	0.5	0.6	●	
	BT30-GSK10-90	2.0~10.0	90	27	27	65	65	38	HC10	M12	25,000	0.6	0.7	●	
	BT30-GSK13-60	3.0~13.0	60	35	35	36	36	43	HC13	M12	25,000	0.6	0.7	●	
	BT30-GSK16-60	3.0~16.0	60	40	40	37	37	52	HC16	M12	25,000	0.6	0.7	●	
	BT30-GSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	67	67	52	HC16	M18	25,000	0.8	0.9	●	
	BT30-GSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	68	68	64	HC25	M12	25,000	1.0	1.1	●	
BT40	BT40-GSK6-90	3.0~6.0	90	20	32	51	61	31	HC6	M8	20,000	1.0	1.2	●	
	BT40-GSK6-120	3.0~6.0	120	20	32	60	90	31	HC6	M8	20,000	1.2	1.5	●	
	BT40-GSK6-150	3.0~6.0	150	20	25	60	120	31	HC6	M8	20,000	1.2	1.4	●	
	BT40-GSK10-90	2.0~10.0	90	27	40	48	60	38	HC10	M12	20,000	1.1	1.3	●	
	BT40-GSK10-120	2.0~10.0	120	27	40	73	90	38	HC10	M12	20,000	1.3	1.5	●	
	BT40-GSK10-150	2.0~10.0	150	27	65	73	118	38	HC10	M12	20,000	1.4	1.6	●	
	BT40-GSK13-90	3.0~13.0	90	35	35	59	59	43	HC13	M15	20,000	1.2	1.4	●	
	BT40-GSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	58	58	52	HC16	M18	20,000	1.3	1.5	●	
	BT40-GSK16-120	3.0~16.0	120	40	40	88	88	52	HC16	M18	20,000	1.5	1.7	●	
	BT40-GSK16-150	3.0~16.0	150	40	40	118	118	52	HC16	M18	20,000	1.8	2.0	●	
	BT40-GSK20-90	4.0~20.0	90	48	48	60	60	60	HC20	M22	20,000	1.4	1.6	●	
	BT40-GSK20-120	4.0~20.0	120	48	48	90	90	60	HC20	M22	20,000	1.8	2.0	●	
	BT40-GSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	61	61	64	HC25	M28	20,000	1.6	1.8	●	
	BT40-GSK25-120	16.0~25.0	120	55	55	91	91	64	HC25	M28	20,000	2.0	2.2	●	

(단위 : mm)

Chuck
 Arbor/Modular
 Boring tool
 Angular head
 CBN/PCD
 Device&Accessory
 Smart factory
 Standard

1:1 문의하기



GSK Spare Part

고속 슬림 콜릿척 관련 부품



기본 구성품

Spare Part	타입	기본 구성품		
		너트	어드저스트 스크류	추출도구
	이미지			
형번				
	GSK6	GN6	BN0825	DSK-6CE
	GSK10	GN10	BN1230	DSK-10CE
	GSK13	GN13	BN1230(BT30) / BN1524F(그외)	DSK-13CE
	GSK16	GN16	BN1830F	DSK-16CE
	GSK20	GN20	BN2230F	DSK-20CE
	GSK25	GN25	BN2838F	DSK-25CE

별도 구매품

Spare Part	스패너	적용척	스패너 형번
		GSK6	GSK6 SPANNER
		GSK10	GSK10 SPANNER
		GSK13	GSK13 SPANNER
		GSK16	GSK16 SPANNER
		GSK20	GSK20 SPANNER
		GSK25	GSK25 SPANNER

1:1 문의하기




BT-TSK

High Speed Slim Collet Chuck_고속 슬림 콜릿척



MAS 403-BT Shank
G2.5 G-value
25,000 Max RPM
C Coolant System
Milling
Drilling
TAUMAX



- 표시 : 재고관리품
- C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

	형번	ØD	L	ØD1	Collet	포장 무게(kg)	Stock
BT30	BT30-TSK10-60	2.0~10.0	60	27.5	HC10	0.9	●
	BT30-TSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	HC10	1	●
	BT30-TSK10-120	2.0~10.0	120	27.5	HC10	1.3	●
	BT30-TSK16-60	3.0~16.0	60	40	HC16	1.2	●
	BT30-TSK16-90	3.0~16.0	90	40	HC16	1.4	●
	BT30-TSK16-120	3.0~16.0	120	40	HC16	1.5	●
BT40	BT40-TSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	HC10	1.2	●
	BT40-TSK16-90	3.0~16.0	90	40	HC16	1.5	●

(단위 : mm)