



GSK

Great Speed Slim Collet Chuck_고속 슬림 콜릿척



- G2.5** G-value
- 25,000** Max RPM
- Ø25** Max Dia
- C** Coolant System
- HC** HC Collet
- Milling
- Drilling




특징


- 슬리브 베어링 너트로 체결 반복 공차 향상
- 8도 콜릿 적용과 더 넓어진 체결 면적
- 고속형 너트를 통해 체결 홈으로 인한 발란싱 불균형 최소화
- 공구체결범위 : Ø2~Ø25mm

호칭 번호	BT40	GSK	10	90
	Spindle	Great Speed Slim Collet Chuck	Tool Dia.	Length

독창적인 설계




너트 체결부 나사 연마 비교



특별한 디자인

고속 콜릿척에 최적화된 제품으로 테스트바 영역을 제품에 지정하여 손쉬운 런아웃 측정이 가능하도록 독특한 디자인으로 설계 디자인됨



C 내부 콜릿 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

스패너(별매)



형번	GSK
GSK6 SPANNER	GSK6
GSK10 SPANNER	GSK10
GSK13 SPANNER	GSK13
GSK16 SPANNER	GSK16
GSK20 SPANNER	GSK20
GSK25 SPANNER	GSK25

1:1 문의하기



GSK Spare Part

고속 슬림 콜릿척 관련 부품



기본 구성품

Spare Part	타입	기본 구성품		
		너트	어드저스트 스크류	추출도구
	이미지			
형번				
	GSK6	GN6	BN0825	DSK-6CE
	GSK10	GN10	BN1230	DSK-10CE
	GSK13	GN13	BN1230(BT30) / BN1524F(그외)	DSK-13CE
	GSK16	GN16	BN1830F	DSK-16CE
	GSK20	GN20	BN2230F	DSK-20CE
	GSK25	GN25	BN2838F	DSK-25CE

별도 구매품

Spare Part	스패너	적용척	스패너 형번
		GSK6	GSK6 SPANNER
		GSK10	GSK10 SPANNER
		GSK13	GSK13 SPANNER
		GSK16	GSK16 SPANNER
		GSK20	GSK20 SPANNER
		GSK25	GSK25 SPANNER

1:1 문의하기




BT-TSK

High Speed Slim Collet Chuck_고속 슬림 콜릿척



MAS 403-BT Shank
G2.5 G-value
25,000 Max RPM
C Coolant System
Milling
Drilling
TAUMAX



- 표시 : 재고관리품
- C 내부 콜러트 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

	형번	ØD	L	ØD1	Collet	포장 무게(kg)	Stock
BT30	BT30-TSK10-60	2.0~10.0	60	27.5	HC10	0.9	●
	BT30-TSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	HC10	1	●
	BT30-TSK10-120	2.0~10.0	120	27.5	HC10	1.3	●
	BT30-TSK16-60	3.0~16.0	60	40	HC16	1.2	●
	BT30-TSK16-90	3.0~16.0	90	40	HC16	1.4	●
	BT30-TSK16-120	3.0~16.0	120	40	HC16	1.5	●
BT40	BT40-TSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	HC10	1.2	●
	BT40-TSK16-90	3.0~16.0	90	40	HC16	1.5	●

(단위 : mm)